




Shelf
SALICE

Shelf - Coulisse pour tablette coulissante


La coulisse Shelf pour tablettes coulissantes avec fixation sur le fond peut être utilisée pour différents cas de figure comme pour les cuisines, les présentoirs pour magasins, les meubles pour le salon et le bureau. Elle permet l'extraction des tablettes.

Elle est disponible en version sortie totale, dans toutes les longueurs, en ouverture Push pour meubles sans poignée et en fermeture amortie Smove.




Vue en plan - Sortie totale

350 - 600



Y = Min. 15 mm


Avec tablettes très larges, il est possible d'augmenter le nombre de coulisses pour améliorer la charge et la stabilité de la tablette.



Y = Min. 15 mm



Fixation clip

Y = Min. 15 mm




Réglage de la tablette

Réglage en hauteur
(+ 2,5 mm) de la tablette
grâce au levier indiqué sur
le schéma.





Fixation clip

Y = Min. 15 mm





Réglage de la tablette



Réglage vertical
+ 2.5 mm



Réglage latéral
+ 1.5 mm - 1.5 mm




Réglage frontal
+ 2 mm - 2 mm



Fixation sur la tablette coulissante avec épaisseur min. 12 mm


Attache coulisse arrière d'une tablette



$Y = Min. 15 mm$

Fixation sur la tablette coulissante avec épaisseur min. 16 mm

Attache coulisse arrière d'une tablette



$Y = Min. 15 mm$


Carton = 20 paires

Palette:

| SORTIE TOTALE | | |
|---------------|--------------|------------|
| ARTICLE | LONGUEUR | EMBALLAGE |
| 65579 PUSH | de 350 à 400 | 400 paires |
| 65579 PUSH | de 450 à 600 | 320 paires |
| 65559 SMOVE | de 350 à 400 | 300 paires |
| 65559 SMOVE | de 450 à 600 | 280 paires |




Composition de la codification des coulisses



1 0 710 00 010 1 0 0

Shelf clip


Emballage = 100 paires



1 0 750 00 010 1 0 0


Shelf clip à réglages 3D

Emballage = 100 paires



825650000

Attache coulisse arrière



Emballage industriel = 200 pièces

Avec les tablettes de faible épaisseur, min. 12 mm, la coulisse peut être utilisée avec l'attache coulisse arrière et éviter ainsi le perçage du trou arrière sur la tablette.

Shelf - Système d'arrêt d'ouverture pour coulisses et tiroirs

AROSXXY


L'équerre, fixée sur la tablette coulissante, et le loqueteau magnétique, à fixer sur le fond, permettent à la tablette de rester bloquée en position d'ouverture maximale.

**Emballage = 20 loqueteaux magnétiques, 20 équerres.
Vis incluses.**




Instructions de montage


1 A) Fixation de l'équerre, alignée à l'arrière sous la tablette coulissante.




1 B) Fixation de l'équerre sous la tablette coulissante avec l'attache coulisse arrière. Dans ce cas, l'équerre doit être alignée, en retrait, avec l'attache coulisse arrière.



2) Fixation du loqueteau magnétique sur le fond.



3) Blocage de la tablette coulissante en position d'ouverture maximale.






Coulisse à sortie totale avec fixation de la tablette avec clip.


Le système Push, intégré dans la coulisse, permet l'ouverture des tablettes sans poignée. Il suffit d'exercer une légère pression sur la façade pour ouvrir la tablette.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique de 294 N (30 Kg).
- Système d'ouverture avec Push.
- Dispositif anti basculement de la tablette.
- Réglage en hauteur de la tablette +2.5 mm avec clip 10 710.
- Réglage en hauteur de la tablette +2.5 mm, latéral ± 1.5 mm, frontal ± 2 mm avec clip 10 750.
- La tablette reste bloquée quand la coulisse est en position fermée.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.




Dimensions d'encombrement



Y = Min. 15 mm

Code




A visser
Vis VBA \varnothing 3,5 mm

| CODE DE BASE | LONGUEUR COULISSE (LN) | = | PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM) |
|----------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| 1 0 655 79 350 2 0 0 | 350 | | 360 |
| 1 0 655 79 400 2 0 0 | 400 | | 410 |
| 1 0 655 79 450 2 0 0 | 450 | | 460 |
| 1 0 655 79 470 2 0 0 | 470 | | 480 |
| 1 0 655 79 500 2 0 0 | 500 | | 510 |
| 1 0 655 79 550 2 0 0 | 550 | | 555 |
| 1 0 655 79 600 2 0 0 | 600 | | 605 |

Attache coulisse arrière


Code
825650000



Systèmes d'attache à la tablette


Code Clip
1 0 710 00 010 1 0 0

Détail du clip avec réglage vertical intégré sans aucun outil.



Code Clip
1 0 750 00 010 1 0 0

Détail du clip avec réglage 3D intégré (vertical, frontal et latéral) sans aucun outil.






Coulisse à sortie totale avec accrochage de la tablette par clip.


Smove: le système d'amortisseur intégré dans la coulisse, qui ralentit et amortit la fin de course des tablettes.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique de 294N (30 Kg).
- Dispositif de fermeture amortie Smove.
- Dispositif anti basculement de la tablette.
- Réglage en hauteur de la tablette +2.5 mm avec clip 10 710.
- Réglage en hauteur de la tablette +2.5 mm, latéral ± 1.5 mm, frontal ± 2 mm avec clip 10 750.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.




Dimensions d'encombrement



Y = Min. 15 mm

Code




A visser
Vis VBA \varnothing 3,5 mm

| CODE BASE | LONGUEUR COULISSE (LN) | = | PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM) |
|----------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| 1 0 655 59 350 2 0 0 | 350 | | 360 |
| 1 0 655 59 400 2 0 0 | 400 | | 410 |
| 1 0 655 59 450 2 0 0 | 450 | | 460 |
| 1 0 655 59 470 2 0 0 | 470 | | 480 |
| 1 0 655 59 500 2 0 0 | 500 | | 510 |
| 1 0 655 59 550 2 0 0 | 550 | | 555 |
| 1 0 655 59 600 2 0 0 | 600 | | 605 |

Attache coulisse arrière


Code
825650000



Systèmes d'attache à la tablette


Code Clip
1 0 710 00 010 1 0 0

Détail du clip avec réglage vertical intégré sans aucun outil.



Code Clip
1 0 750 00 010 1 0 0

Détail du clip avec réglage 3D intégré (vertical, frontal et latéral) sans aucun outil.



ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

SALICE GUIDE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.saliceguide@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.


3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com



Contenus digitaux:

- **Prospectus technique en Pdf**

Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques.